

ミスミ

ワニ口クリップケーブル

圧着端子・テスト端子

ワニ口クリップケーブル(3A)



ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは3A対応となります。
 使用電線 : UL1007 AWG20
 使用クリップ : MJ-*** (ミヤマ電器) ※カタログ未掲載商品です。
 製品定格 : AC125V / 3A

ニッケル
メッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

RoHS

1セット
同色5本入り



Order
注文例

型番	全長 (m)
MCR3S-RE	3

お値引き			
1~49セット	50~74セット	75~99セット	100~299セット
通常単価	7%	12%	19%

型番	クリップ 電線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)				
			0.5	1	2	3	
MCR3S-RE	赤	全長 ワニ口クリップ片端付	1,045	1,083	1,312	1,485	
MCR3S-BK	黒						
MCR3S-WH	白						
MCR3S-GR	緑						
MCR3S-BE	青						
MCR3S-YE	黄	全長 ワニ口クリップ両端付	1,652	1,690	1,917	2,093	
MCR3W-RE	赤						
MCR3W-BK	黒						
MCR3W-WH	白						
MCR3W-GR	緑						
MCR3W-BE	青						
MCR3W-YE	黄						

ワニ口クリップケーブル(20A)



ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは20A対応となります。
 使用電線 : UL1015 AWG14
 使用クリップ : WTN1224-***相当品 (O509ページ)
 製品定格 : AC125V / 20A

ニッケル
メッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

RoHS

1セット4本入り
赤2本+黒2本



Order
注文例

型番	全長 (m)
MCR20S-REBK	3

お値引き			
1~49セット	50~74セット	75~99セット	100~299セット
通常単価	7%	12%	19%

型番	クリップ 電線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MCR20S-REBK	赤2本 + 黒2本	全長 ワニ口クリップ片端付	1,647	1,680	1,856	2,060
MCRC20W-REBK	赤2本 + 黒2本	全長 ワニ口クリップ両端付	2,894	2,960	3,137	3,341

ワニ口クリップケーブル(30A)



ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは30A対応となります。
 使用電線 : UL1015 AWG12
 使用クリップ : WTN1223-***相当品 (O509ページ)
 製品定格 : AC125V / 30A

ニッケル
メッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

RoHS

1セット4本入り
赤2本+黒2本



Order
注文例

型番	全長 (m)
MCR30S-REBK	3

お値引き			
1~49セット	50~74セット	75~99セット	100~299セット
通常単価	7%	12%	19%

型番	クリップ電 線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MCR30S-REBK	赤2本 + 黒2本	全長 ワニ口クリップ片端付	1,817	1,964	2,214	2,521
MCRC30W-REBK	赤2本 + 黒2本	全長 ワニ口クリップ両端付	3,246	3,393	3,643	3,663