

ミスミ C-VALUE

ピンセット(標準タイプ)

お手頃な価格のピンセットです

お買得

在庫品

〔仕様〕
●材質：ステンレス

1本単位

型番	先端タイプ	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TZ-1	ストレート	9	110	28	395
TZ-2		10.5	125	34	395
TZ-3		9	135	45	510

ミスミ C-VALUE

ピンセット(先細曲りタイプ)

コストパフォーマンス抜群です

お買得

在庫品

〔仕様〕
●材質：ステンレス

1本単位

型番	先端タイプ	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TZ-4	先細り	9	112	20	395

ミスミ C-VALUE

ピンセット(極細タイプ)

先端が極細タイプで、精密作業に最適です

お買得

在庫品

〔仕様〕
●材質：ステンレス

1本単位

型番	先端タイプ	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TZ-6	極細ストレート	10.5	110	23	395

ミスミ C-VALUE

ピンセット(多用途タイプ)

いろんな作業に適したピンセットです

お買得

在庫品

〔仕様〕
●材質：ステンレス

1本単位

型番	先端タイプ	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TZ-5	先細ストレート	10.5	118	28	395

ホーザン

ピンセット P-898

厚肉でしなりを抑えたタイプ。熱処理を施した高耐久型

在庫品

〔仕様〕
●先端幅 (mm) : 0.25
●先端開き幅 (mm) : 7
●材質：ステンレス

1本単位

型番	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-898	10	110	17	1,470

ホーザン

ピンセット P-895

厚肉型/精密加工の高級ピンセットシリーズ
縦横両方向に強いヤスリ目付

在庫品

〔仕様〕
●先端幅 (mm) : 0.5
●つまみ荷重 (g) : 200
●材質：ステンレス

1本単位

型番	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-895	11	150	28	2,470

ホーザン

ピンセット P-892

〔特長〕
●つまみ荷重重め(250g)の先端幅広仕上げ

在庫品

〔仕様〕
●つまみ荷重 (g) : 250
●先端タイプ：ストレート
●材質：ステンレス
●先端幅 (mm) : 1.2

1本単位

型番	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-892	9.5	125	23	1,000

ホーザン

ピンセット P-840

基板や精密機器の作業に。先端精度にこだわりつつ、
価格を抑えたピンセット。耐食性・耐薬品性に優れ、錆
にも強いSUS316Lを採用

在庫品

〔仕様〕
●つまみ荷重 (g) : 150
●先端タイプ：ストレート
●材質：ステンレス
●先端幅 (mm) : 0.3

1本単位

型番	幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-840	10	120	14	1,320