

ミスミ

IEEE1284(MDR)ケーブル パネルマウントタイプ 丸型ケーブル(3M製コネクタ使用)



ココが特長

●日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 信頼性の高い3M製コネクタを採用!
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスダウンを実現。



・シールドはリード線引出しです。
(形状仕様タイプSPのCN2はフード内接続)
・ケーブルは定格30V対応です。

1~20本

2 日目出荷

在庫 A ストック

巻末-9

翌日出荷
¥500/本 5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、
注文時にAストーク希望と
お申し付けください。

お値引き

1~19本	通常単価
20~49本	15%
50本~	25%

結線・線色ページ

▶1040~

部材ページ

▶780

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価




Order注文例




1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価			
						基本単価	ケーブル単価/m WAケーブル		
GRNEP パネルマウント型 住友スリーエム	S (パネル用メス)		WA UL20276 AWG28 1重シールド 30V 紺色	20	0.2	(0.1m 毎に 指定可)	1,970	159	
							2,288	182	
							2,625	270	
							3,113	330	
							3,680	590	
							3,933	159	
							4,807	182	
							5,133	270	
							6,583	330	
							6,750	590	
	20	SP (パネル用メス・プラグオス)		WA	20	0.2	(0.1m 毎に 指定可)	2,588	159
								3,093	182
								3,740	270
								4,662	330
								4,730	590
								2,123	159
								2,490	182
								2,903	270
								3,497	330
								5,270	590


IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図



IEEE1284メスコネクタ
コンタクト配列図



推奨パネルカット寸法図



使用部材情報

コネクタ・フード

SHPT・SHPK・SHPF・SHPFJS・WSHPT・WSHPK・WSHF・BHHPT・ESHPT・IHKS



コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
詳しくはこちら	Q83ページ

パネルマウント型コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	102***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
詳しくはこちら	Q84ページ

アングルフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-3540-0*0
更に詳しく	カタログ未掲載品

EMI対策プラスチックフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-3210-000
更に詳しく	Q86ページ

EMI対策ダイキャストフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-C200-00
更に詳しく	Q86ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し) ジャックスクリュー固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52A0-008
更に詳しく	Q85ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し) ワンタッチロック固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52F0-008
更に詳しく	Q85ページ

BHHPT・BHHPTJS



コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-3000PE
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
更に詳しく	Q83ページ

プラスチックフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52F0-008
更に詳しく	Q85ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し) ジャックスクリュー固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52A0-008
更に詳しく	Q85ページ

SHPM・SHPMJS



コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	10***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
更に詳しく	Q83ページ

フード(ストレート)

メーカー	ミスミ
型番	MDR-***S
更に詳しく	Q87ページ

フード(アングル)

メーカー	ミスミ
型番	MDR-***L
更に詳しく	Q87ページ

GLIE



MDRコネクタ(ピン)

型番	FMCI***MA**
定格電流	1A
定格電圧	500V
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売


GLIE




MDRシールド

型番	MPL***NK***ALS
規格	EMI対策
材料	ニッケルメッキ鋼
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売


IEEE1284オスコネクタ コンタクト配列図



IEEE1284メスコネクタ コンタクト配列図



パネルマウント型コネクタ推奨パネルカット寸法図



圧着端子



Y型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	F0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q468ページ



丸型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q464ページ



Y型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	F0.08-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q468ページ

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けを使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

Dsub
コネクタ付
ケーブル
MILソケット
コネクタ付
ケーブル
FCN
コネクタ付
ケーブル
コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル

使用部材情報

多芯ケーブル

SBケーブル



メーカー	ミスミ
型番	SS30WS
取得規格	AWM20276
定格温度	0℃~80℃
難燃性	VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	1339ページ

Aケーブル




メーカー	ミスミ
型番	NA20276
取得規格	AWM20276
定格温度	0℃~80℃
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	1335ページ

Bケーブル、WSHP*選択時



メーカー	ミスミ
型番	NA28WSH
取得規格	AWM20276
定格温度	-10℃~80℃
難燃性	VW-1SL
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	1338ページ

単芯電線



A,B,C,D,E,BA,BBケーブル	
メーカー	—
型番	UL1007 相当品
取得規格	AWM1007
定格温度	0℃~80℃
難燃性	VW-1SL
曲げ半径mm(固定部)	—
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく(参考)	1375ページ (類似仕様)

WAケーブル



メーカー	ミスミ
型番	MAST-UL20276SB-28
取得規格	ULAWM20276
定格温度	0~80℃
難燃性	VW-1
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	1334ページ

アース線・アース端子



アース用単芯電線(全型番共通)	
型番	UL1007-16-GN 相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍



アース用圧着端子	
型番	RBA1.25-3.5RE 相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	472ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

			芯数						
			14	20	26	36	40	50	68
ケーブルタイプ	SB	仕上外径(mm)	5.5	6.1	6.5	7.6	7.6	8.1	9.0
		許容電流(A)	1.00	1.00	1.00	1.23	1.23	1.14	0.93
	A	仕上外径(mm)	5.5	6.7	6.7	7.6	7.6	8.1	9.0
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.23	1.23	1.14	1.04
	B	仕上外径(mm)	—	6.1	6.9	7.3	8.2	8.2	10.5
		許容電流(A)	—	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8
	WA	仕上外径(mm)	5.5	6.0	6.7	7.6	—	8.1	—
		許容電流(A)	0.9	0.9	0.7	0.6	—	0.5	—
	単芯	仕上外径(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		許容電流(A)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

コネクタ付
ケーブル資料

14芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	橙	黒1	1	橙	黒1	
8	橙	赤1	8	橙	赤1	
2	灰	黒1	2	灰	黒1	
9	灰	赤1	9	灰	赤1	
3	白	黒1	3	白	黒1	
10	白	赤1	10	白	赤1	
4	黄	黒1	4	黄	黒1	
11	黄	赤1	11	黄	赤1	
5	桃	黒1	5	桃	黒1	
12	桃	赤1	12	桃	赤1	
6	橙	黒2	6	橙	黒2	
13	橙	赤2	13	橙	赤2	
7	灰	黒2	7	灰	黒2	
14	灰	赤2	14	灰	赤2	
フード	シールド			フード	端子	

26芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	橙	黒1	1	橙	黒1	
14	橙	赤1	14	橙	赤1	
2	灰	黒1	2	灰	黒1	
15	灰	赤1	15	灰	赤1	
3	白	黒1	3	白	黒1	
16	白	赤1	16	白	赤1	
4	黄	黒1	4	黄	黒1	
17	黄	赤1	17	黄	赤1	
5	桃	黒1	5	桃	黒1	
18	桃	赤1	18	桃	赤1	
6	橙	黒2	6	橙	黒2	
19	橙	赤2	19	橙	赤2	
7	灰	黒2	7	灰	黒2	
20	灰	赤2	20	灰	赤2	
8	白	黒2	8	白	黒2	
21	白	赤2	21	白	赤2	
9	黄	黒2	9	黄	黒2	
22	黄	赤2	22	黄	赤2	
10	桃	黒2	10	桃	黒2	
23	桃	赤2	23	桃	赤2	
11	橙	黒3	11	橙	黒3	
24	橙	赤3	24	橙	赤3	
12	灰	黒3	12	灰	黒3	
25	灰	赤3	25	灰	赤3	
13	白	黒3	13	白	黒3	
26	白	赤3	26	白	赤3	
フード	シールド			フード	端子	



36芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	橙	黒1	1	橙	黒1	
19	橙	赤1	19	橙	赤1	
2	灰	黒1	2	灰	黒1	
20	灰	赤1	20	灰	赤1	
3	白	黒1	3	白	黒1	
21	白	赤1	21	白	赤1	
4	黄	黒1	4	黄	黒1	
22	黄	赤1	22	黄	赤1	
5	桃	黒1	5	桃	黒1	
23	桃	赤1	23	桃	赤1	
6	橙	黒2	6	橙	黒2	
24	橙	赤2	24	橙	赤2	
7	灰	黒2	7	灰	黒2	
25	灰	赤2	25	灰	赤2	
8	白	黒2	8	白	黒2	
26	白	赤2	26	白	赤2	
9	黄	黒2	9	黄	黒2	
27	黄	赤2	27	黄	赤2	
10	桃	黒2	10	桃	黒2	
28	桃	赤2	28	桃	赤2	
11	橙	黒3	11	橙	黒3	
29	橙	赤3	29	橙	赤3	
12	灰	黒3	12	灰	黒3	
30	灰	赤3	30	灰	赤3	
13	白	黒3	13	白	黒3	
31	白	赤3	31	白	赤3	
14	黄	黒3	14	黄	黒3	
32	黄	赤3	32	黄	赤3	
15	桃	黒3	15	桃	黒3	
33	桃	赤3	33	桃	赤3	
16	橙	黒4	16	橙	黒4	
34	橙	赤4	34	橙	赤4	
17	灰	黒4	17	灰	黒4	
35	灰	赤4	35	灰	赤4	
18	白	黒4	18	白	黒4	
36	白	赤4	36	白	赤4	
フード	シールド			フード	端子	

注) IHSKシリーズ結線図は 1049


20芯選択時


CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	橙	黒1	1	橙	黒1	
11	橙	赤1	11	橙	赤1	
2	灰	黒1	2	灰	黒1	
12	灰	赤1	12	灰	赤1	
3	白	黒1	3	白	黒1	
13	白	赤1	13	白	赤1	
4	黄	黒1	4	黄	黒1	
14	黄	赤1	14	黄	赤1	
5	桃	黒1	5	桃	黒1	
15	桃	赤1	15	桃	赤1	
6	橙	黒2	6	橙	黒2	
16	橙	赤2	16	橙	赤2	
7	灰	黒2	7	灰	黒2	
17	灰	赤2	17	灰	赤2	
8	白	黒2	8	白	黒2	
18	白	赤2	18	白	赤2	
9	黄	黒2	9	黄	黒2	
19	黄	赤2	19	黄	赤2	
10	桃	黒2	10	桃	黒2	
20	桃	赤2	20	桃	赤2	
フード	シールド			フード	端子	




IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

40芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対No.	電線色 ライン色	
1			1
21	1対	橙 黒1	21
2		橙 赤1	2
22	2対	灰 黒1	22
3		灰 赤1	3
23	3対	白 黒1	23
4		白 赤1	4
24	4対	黄 黒1	24
5		黄 赤1	5
25	5対	桃 黒1	25
6		桃 赤1	6
26	6対	橙 黒2	26
7		橙 赤2	7
27	7対	灰 黒2	27
8		灰 赤2	8
28	8対	白 黒2	28
9		白 赤2	9
29	9対	黄 黒2	29
10		黄 赤2	10
30	10対	桃 黒2	30
11		桃 赤2	11
31	11対	橙 黒3	31
12		橙 赤3	12
32	12対	灰 黒3	32
13		灰 赤3	13
33	13対	白 黒3	33
14		白 赤3	14
34	14対	黄 黒3	34
15		黄 赤3	15
35	15対	桃 黒3	35
16		桃 赤3	16
36	16対	橙 黒4	36
17		橙 赤4	17
37	17対	灰 黒4	37
18		灰 赤4	18
38	18対	白 黒4	38
19		白 赤4	19
39	19対	黄 黒4	39
20		黄 赤4	20
40	20対	桃 黒4	40
		桃 赤4	40
フード	シールド		フード・端子

50芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対No.	電線色 ライン色	
1			1
26	1対	橙 黒1	26
2		橙 赤1	2
27	2対	灰 黒1	27
3		灰 赤1	3
28	3対	白 黒1	28
4		白 赤1	4
29	4対	黄 黒1	29
5		黄 赤1	5
30	5対	桃 黒1	30
6		桃 赤1	6
31	6対	橙 黒2	31
7		橙 赤2	7
32	7対	灰 黒2	32
8		灰 赤2	8
33	8対	白 黒2	33
9		白 赤2	9
34	9対	黄 黒2	34
10		黄 赤2	10
35	10対	桃 黒2	35
11		桃 赤2	11
36	11対	橙 黒3	36
12		橙 赤3	12
37	12対	灰 黒3	37
13		灰 赤3	13
38	13対	白 黒3	38
14		白 赤3	14
39	14対	黄 黒3	39
15		黄 赤3	15
40	15対	桃 黒3	40
16		桃 赤3	16
41	16対	橙 黒4	41
17		橙 赤4	17
42	17対	灰 黒4	42
18		灰 赤4	18
43	18対	白 黒4	43
19		白 赤4	19
44	19対	黄 黒4	44
20		黄 赤4	20
45	20対	桃 黒4	45
21		桃 赤4	21
46	21対	橙 黒連続	46
22		橙 赤連続	22
47	22対	灰 黒連続	47
23		灰 赤連続	23
48	23対	白 黒連続	48
24		白 赤連続	24
49	24対	黄 黒連続	49
25		黄 赤連続	25
50	25対	桃 黒連続	50
		桃 赤連続	50
フード	シールド		フード・端子

68芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対No.	電線色 ライン色	
1			1
35	1対	橙 黒1	35
2		橙 赤1	2
36	2対	灰 黒1	36
3		灰 赤1	3
37	3対	白 黒1	37
4		白 赤1	4
38	4対	黄 黒1	38
5		黄 赤1	5
39	5対	桃 黒1	39
6		桃 赤1	6
40	6対	橙 黒2	40
7		橙 赤2	7
41	7対	灰 黒2	41
8		灰 赤2	8
42	8対	白 黒2	42
9		白 赤2	9
43	9対	黄 黒2	43
10		黄 赤2	10
44	10対	桃 黒2	44
11		桃 赤2	11
45	11対	橙 黒3	45
12		橙 赤3	12
46	12対	灰 黒3	46
13		灰 赤3	13
47	13対	白 黒3	47
14		白 赤3	14
48	14対	黄 黒3	48
15		黄 赤3	15
49	15対	桃 黒3	49
16		桃 赤3	16
50	16対	橙 黒4	50
17		橙 赤4	17
51	17対	灰 黒4	51
18		灰 赤4	18
52	18対	白 黒4	52
19		白 赤4	19
53	19対	黄 黒4	53
20		黄 赤4	20
54	20対	桃 黒4	54
21		桃 赤4	21
55	21対	橙 黒連続	55
22		橙 赤連続	22
56	22対	灰 黒連続	56
23		灰 赤連続	23
57	23対	白 黒連続	57
24		白 赤連続	24
58	24対	黄 黒連続	58
25		黄 赤連続	25
59	25対	桃 黒連続	59
26		桃 赤連続	26
60	26対	橙 長黒1	60
27		橙 長赤1	27
61	27対	灰 長黒1	61
28		灰 長赤1	28
62	28対	白 長黒1	62
29		白 長赤1	29
63	29対	黄 長黒1	63
30		黄 長赤1	30
64	30対	桃 長黒1	64
31		桃 長赤1	31
65	31対	橙 長黒2	65
32		橙 長赤2	32
66	32対	灰 長黒2	66
33		灰 長赤2	33
67	33対	白 長黒2	67
34		白 長赤2	34
68	34対	黄 長黒2	68
		黄 長赤2	68
フード	シールド		フード・端子

