

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

●2枚刃/4枚刃・レギュラー/コーナーCタイプ -2・4 FLUTES TYPE WITH CORNER C-

SEC-RMSSC
SEC-HP-RMSSC
(刃径公差高精度タイプ)



1本単位

SEC-RMSSCCZ
(首逃がしタイプ)
SEC-HP-RMSSCCZ
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)




1本単位

材質




SEC-RMSSC



SEC-HP-RMSSC



SEC-RMSSCCZ



SEC-HP-RMSSCCZ



型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	コーナー C 0.01mm単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
									SEC-RMSSC	SEC-HP-RMSSC
SEC-RMSSC	3	2	0.400~0.495	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	3	5,380	7,500
	3	2	0.500~1.500		0.5~5.0		40	3	5,380	7,500
	3	2	1.505~2.000		0.5~10.0		40	3	5,380	7,500
	3	2	2.005~2.995		0.5~15.0		40	3	5,380	7,500
SEC-HP-RMSSC (No.3~No.6のみ指定可)	4	2	2.005~3.995		0.5~20.0	F (フラット) P.994	50	4	5,540	7,670
	6	2	3.005~5.995		3.0~24.0		60	6	6,080	8,300
	8	2	4.005~7.995		4.0~28.0		60	8	7,150	—
	10	2	6.005~9.995		5.0~35.0		80	10	9,380	—
	12	4	8.005~11.995		6.0~36.0		80	12	10,690	—
	16	4	10.005~15.995		8.0~48.0		100	16	14,530	—

*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	コーナー C 0.01mm単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	首長 l1 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 l2	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
											SEC-RMSSCCZ	SEC-HP-RMSSCCZ
SEC-RMSSCCZ	3	2	2.000~2.995	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2)/2	0.5~15.0	5 ≤ l1 ≤ 20	T (中ベコ)	l + l1 ≤ 20	40	3	6,000	7,670
SEC-HP-RMSSCCZ	4	2	2.000~3.995		0.5~20.0		F (フラット)	l + l1 ≤ 25	50	4	6,340	8,000
SEC-HP-RMSSCCZ	6	4	3.005~5.995		3.0~24.0		F (フラット)	l + l1 ≤ 35	60	6	6,670	8,540

*刃長(l)と首長(l1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(l2)指定範囲内となります。

切削条件 P.995



Order
注文例

SEC-RMSSC 3-2-1500-0.25-5.0-F
型番 No. 刃数 刃径(D) コーナー(C) 刃長(l) 底刃形状

SEC-RMSSCCZ 4-2-3500-0.5-10.0-10-F
型番 No. 刃数 刃径(D) コーナー(C) 刃長(l) 首長(l1) 底刃形状



Alterations
追加加工

型番	コーティング 追加
SEC-RMSSC	○
SEC-RMSSCCZ	○
SEC-HP-RMSSC	—
SEC-HP-RMSSCCZ	—



Delivery
出荷日

3

日日出荷



ストーク A

800円/1本

巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	
価格表					

◎見積り

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994