


ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル

●4枚刃/ショート -4 FLUTES/SHORT-

ASPM-CR-EM4S



材質	粉末 HSS AS
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		

○=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジアス R (選択)	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	刃径 D	図	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
									1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM4S	6	0.5 1	13	57	—	6	2	6	2,660	2,580	2,530	2,390
	8	0.5 1	19	69	15°	8	1	10	2,960	2,870	2,810	2,660
	10	0.5 1 2 3	22	72	—	10	2	10	3,140	3,050	2,980	2,830
	12	0.5 1 2 3	26	83	—	12	2	12	3,830	3,720	3,640	3,450
	16	1 2 3	32	92	—	16	2	16	5,680	5,510	5,400	5,110
	20	1 2 3	38	104	—	20	2	20	8,310	8,060	7,890	7,480
	25	2 3 5	45	121	—	25	2	25	12,310	11,940	11,690	11,080



Order 注文例

ASPM-CR-EM4S 10-R1

型番

刃径(D) ラジアス(R)

1本単位 切削条件 P.543




Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/レギュラー -4 FLUTES/REGULAR-

ASPM-CR-EM4R



材質	粉末 HSS AS
仕様	レギュラー 30° 再研磨

一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		

○=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジアス R (選択)	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM4R	10	1 2	34	84	10	3,300	3,200	3,140	2,970
	12	1 2 3	40	97	12	4,000	3,880	3,800	3,600
	16	1 2 3	48	108	16	5,810	5,640	5,520	5,230
	20	1 2 3	56	122	20	7,790	7,560	7,400	7,010
	25	2 3 5	68	144	25	13,000	12,610	12,350	11,700



Order 注文例

ASPM-CR-EM4R 10-R2

型番

刃径(D) ラジアス(R)

1本単位 切削条件 P.543



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

関連商品

ハイス鋼ラジアスエンドミル P.535

ラジアス寸法自由指定可能なハイス鋼エンドミルは左記頁に記載しております。