


ミスミ

TiAlN COATED HSS NC SPOTTING DRILLS

TiAlNコートハイス鋼NC用スポットドリル

●多機能タイプ -MULTI TYPE-

TC-HNCSPD



|    |                   |
|----|-------------------|
| 材質 | HSS Co5%<br>TiAlN |
| 仕様 | 再研磨               |

| 直径D、シャンク径d | 公差 (h7)     |
|------------|-------------|
| 3          | 0<br>-0.010 |
| 4・6        | 0<br>-0.012 |
| 8・10       | 0<br>-0.015 |
| 12         | 0<br>-0.018 |

| 一般鋼 (SS材) | 合金鋼 (SCM) | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (50HRC~) | 工具鋼 (SKD, SKS) | ステンレス鋼 (SUS) | 鋳鉄 (FC, FCD) | アルミ (Al) | 銅 (Cu) |
|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| ◎         | ◎         | ○            |               | ○              | ○            | ○            | ○        | ○      |

◎=最適 ○=適

型番 TC-HNCSPD

1本単位

| 直径 D | 両角 θ | 芯厚  | 溝長 l | 全長 L | シャンク径 d | ¥通常単価 30本以上お見積り |       |        |
|------|------|-----|------|------|---------|-----------------|-------|--------|
|      |      |     |      |      |         | 1~4本            | 5~9本  | 10~29本 |
| 3    | 90°  | 0.3 | 6    | 50   | 3       | 2,160           | 2,100 | 2,050  |
| 4    |      | 0.4 | 8    | 52   | 4       | 2,160           | 2,100 | 2,050  |
| 6    |      | 0.6 | 12   | 66   | 6       | 2,640           | 2,560 | 2,510  |
| 8    |      | 0.8 | 14   | 79   | 8       | 2,990           | 2,900 | 2,840  |
| 10   |      | 1.0 | 16   | 89   | 10      | 3,500           | 3,400 | 3,330  |
| 12   |      | 1.2 | 18   | 102  | 12      | 4,860           | 4,710 | 4,620  |



Order 注文例

TC-HNCSPD 4-90

型番 直径(D) 両角(θ)

切削条件 P.942



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EYEが特長!

●センタリングから 穴面取り、V溝加工も可能な多機能タイプです。



Example 使用例

