

ミスミ


TiA ℓ N COATED HSS CENTER DRILLS

TiA ℓ Nコートハイス鋼センタードリル



●レギュラータイプ -REGULAR TYPE-

TA-CTDA



材質	HSS	TiAℓN						
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○			○	○	○	○	○

○=最適 ○=適

型番 TA-CTDA

1本単位

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
1	1.3~1.7	35	4	1,370	980	930
2	2.5~3.1	45	6	1,220	870	830
3	3.9~4.6	50	8	1,880	1,340	1,270
4	5.0~5.9	55	10	2,060	1,470	1,400



Order 注文例

TA-CTDA 3

型番 直径(D)

切削条件 P.942



Delivery 出荷日




在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●ロングタイプ -LONG TYPE-

TA-CTDAL



材質	HSS	TiAℓN						
----	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

型番 TA-CTDAL

1本単位

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
1	1.3~1.7	100	4	3,000	2,910	2,850
2	2.5~3.1	100	6	2,000	1,940	1,900
3	3.9~4.6	100	8	2,440	2,370	2,320
4	5.0~5.9	100	10	3,370	3,260	3,200



Order 注文例

TA-CTDAL 3

型番 直径(D)

切削条件 P.942



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EBが特長!

●耐摩耗性に優れたTiA ℓ Nコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら切削工具が当日・翌日出荷25万点以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。