

ミスミ

TiNコートハイス鋼カウンタシク


●3枚刃/90° -3FLUTES/90° ANGLE-

G-CS3M



1本単位

直径D	公差 (h9)
6.3・8.3	$0_{-0.036}$
10.4・12.4・16.5	$0_{-0.043}$
20.5	$0_{-0.052}$
シャック径d	公差 (f11)
5・6	$0_{-0.010}$
8・10	$0_{-0.013}$



材質	HSS	TiN	仕様	再研磨				
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	鋼質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)

◎=最適 ○=適 (該当型番: G-CS3M/G-CS3M-6SET/TA-CS3M/TA-LS-CS3M)

型番	直径D	先端径D1	面取り穴径範囲	全長L	シャック径d	¥通常単価 50本以上お見積り		
						1~9本	10~29本	30~49本
G-CS3M	6.3	1.5	2.5~6.3	45	5	1,790	1,700	1,610
	8.3	2	3.0~8.3	50	6	1,980	1,880	1,780
	10.4	2.5	3.5~10.4	50	6	2,180	2,070	1,960
	12.4	2.8	3.8~12.4	56	8	2,420	2,300	2,180
	16.5	3.2	4.2~16.5	60	10	2,710	2,570	2,440
	20.5	3.5	4.5~20.5	63	10	3,050	2,900	2,750

Order 注文例 G-CS3M 6.3 型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.942

ミスミ



TiNコートハイス鋼カウンタシク6本セット

●3枚刃/90° -3FLUTES/90° ANGLE-

型番 G-CS3M-6SET 1セット単位 6本入

セットサイズ直径D	面取り穴径範囲	全長L	シャック径d	¥通常単価
6.3	1.3~6.3	45	5	9,280
8.3	1.8~8.3	50	6	
10.4	2.2~10.4	50	6	
12.4	2.5~12.4	56	8	
16.5	2.8~16.5	60	10	
20.5	3.0~20.5	63	10	

●直径D公差: z9
●シャック径d公差: h9

Order 注文例 G-CS3M-6SET 型番

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.942



お買得

新商品

ミスミ

TiAlNコートハイス鋼カウンタシク

●3枚刃/90°/レギュラー・ロングシャックタイプ -3FLUTES/90° ANGLE/REGULAR・LONG SHANK TYPE-


TA-CS3M (レギュラー)



TA-LS-CS3M (ロングシャック)



直径D	公差 (z9)
6.3・8.3	$+0.042\sim+0.078$
10.4・12.4	$+0.050\sim+0.093$
16.5	$+0.060\sim+0.103$
20.5	$+0.073\sim+0.125$



材質	HSS Co5%	TiAlN	仕様	再研磨
シャック径d	公差 (h9)			
5・6	$0_{-0.030}$			
8・10	$0_{-0.036}$			

型番 TA-CS3M (レギュラー) 1本単位

直径D	面取り穴径範囲	全長L	シャック径d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
6.3	1.3~6.3	45	5	2,330	2,260	2,210
8.3	1.8~8.3	50	6	2,570	2,490	2,440
10.4	2.2~10.4	50	6	2,830	2,750	2,690
12.4	2.5~12.4	56	8	3,150	3,060	2,990
16.5	2.8~16.5	60	10	3,520	3,410	3,340
20.5	3.0~20.5	63	10	3,970	3,850	3,770

型番 TA-LS-CS3M (ロングシャック) 1本単位

直径D	面取り穴径範囲	全長L	シャック径d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
6.3	1.3~6.3	84	6	3,030	2,940	2,880
8.3	1.8~8.3	85	8	3,340	3,240	3,170
10.4	2.2~10.4	87	10	3,680	3,570	3,500
12.4	2.5~12.4	108	10	4,100	3,980	3,900
16.5	2.8~16.5	112	12	4,580	4,440	4,350
20.5	3.0~20.5	115	12	5,160	5,010	4,900

Order 注文例 TA-CS3M 6.3 型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



- 耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。
- 面取り90°の皿ボルトの穴面取りに最適です。

切削条件 P.942